



Autochem 333 Szelep és szívótorok tisztító

- Biztosítja a precíz szelep működését az összes karburátoros és befecskendezési rendszerek motorműködésénél.

Hatása

- Tisztítja a szívó - kipufogó vezetők
- Biztosítja a szeleplések zárását
- Eltávolítja a lerakódásokat a szelepekről
- Egyenletes kompresszió értékek
- Környezet védelemhez megfelelő CO - értékek
- Védelmet nyújt a szelepátételek ellen

Alkalmazása

- Beállítási munkáknál és kipufogógáz méréseknél
- A szelepek lerakódásánál
- Rossz kompresszió értékeknél
- Magas üzemanyag fogyasztásnál
- Gyenge motorteljesítménynél
- Lassú gázfelvételnél
- Bemelegedési problémánál



Alkalmazása

- Beállítási munkálatoknál, zöld kártya méréseknél
- Az összes javításnál a Diesel rendszernél
- Csökkenő motor teljesítmény
- Erős füstölés
- Minden szervízelésnél

Használata benzines motorok esetén

- **Szelep tisztításnál:** Hldeg motornál az egyik levegővezetékeltávolítani és a nyíláson megfelelő mennyiségű oldóanyagot befújni. Szükség esetén a művelet többször megismételni.
- **Folytószelep tisztításnál:** A folytószelep beömlőnyílását szabaddá tenni és a megfelelő mennyiségű oldóanyaggal befújni.
- **Szívótorok tisztításnál:** A motort üzemleleg állapotba hozni. Típustól függően a szívórendszer csövet a légtömegmérő/turbo-intercooler után lekötni (mert a légtömegmérőn keresztüli tisztítás a légtömegmérő meghibásodásához vezethet. A motort beindítani 2000-es fordulaton tartani és szakaszosan a szívócsőve fecskendezni a termék 1/3-t. 30 percig hatni hagyjuk az anyagot. Ezután a maradék anyagot üzemleleg motornál felhasználni.

AUTOCHEM

Gépjármű Profi Program

Autochem 333 Szelep és szívótorok tisztító

Használata dízel motorok esetén

- Takarítási folyamat járó motornál: Intercooler után a szívócsövet megbontani. AC33-as adaptert ráhelyezzük a megbontott csőre. Állítócsavar segítségével beállítjuk a beáramló levegő mennyiségét. A motor maximum 3000-es fordulatot vehet fel. A szondát bevezetjük, és szakaszosan adagolva befecskendezzük az anyagot, ügyelve arra, hogy ne adagoljuk túl.
- **Takarítási folyamatnál csak AC33-as szűkítő használatával!**



Tartalom

- Autochem 333: 500 ml